



110510 180511




取付方法

カバー固定ネジを緩めカバー及びカバーガラス
パツフルを取り外し、反射板・灯具にかぶせて
ご使用ください。

パツフルセットの注意

照射方向にパツフルの楕円が偏った方を合わせて
ご使用ください。



7																					
6											器具	・ハニカムルーバー									
5											タイプ										
4																					
3											適合										
2	ハニカムカバー	SUS	1	黑色塗装全艶消							ランプ										WX
1	ハニカムルーバー	AP	1	黑色塗装全艶消							色種										
品番	品名	材質	数量	摘要						カタログ		型番									
	第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	0.02kg	番号	Z1166	60JZ-06B8-Z0									

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。