




louis
poulsen

※ ランプの交換方法

ランプメンテナンス用ネジ(1本)
をゆるめると、カバーを持ち上げる
ことができます。



ランプメンテナンス用ネジ
M8×20 (1本)



器具とポールの取付について

- ◇ 器具とポールの取付は、止めネジ(2本)と貫通ネジ(1本)で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為のものです。ポールの抜け防止用穴に確実に止めてください。



安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。

使用上のご注意

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。

仕 上 表

部番	部 品 名	色 種	仕 上
5	本 体	グレー	グレー色粉体塗装仕上
		アルミ色	アルミ色粉体塗装仕上
1	トップカバー	グレー	外側: 黒色(生地) 内側: 白色塗装仕上
		アルミ色	外側: 白色(生地) 内側: 白色塗装仕上

7					特記事項： ◇ ランプ，安定器 別売 ◇ ポール 別売	品名： キップ(ポールヘッド)
6	コード	ビニールケーブル	1	3芯 1.35mm ² 5m		デザイン： アルフレッド・ホーマン
5	本 体	アルミ鋳物	1	別表参照		
4	ソケット	磁 器	1	E26	適 合 ランプ	カタログ番号： アルミ色 H3011S
3	ランプカバー	耐熱アクリル	1	乳白色		
2	グローブ	ポリカーボネート	1	透 明		
1	トップカバー	樹脂(AAS)	1	別表参照	□ 金 E26	型番： G4HC-10Z4-1S
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要	質 量 8.5 kg	

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。