



4) 可動ジョイント部が緩んだ時はネジを締め付けて調整してください。

3) バイオライト回路によってランプ寿命は定格より短くなっておりますが、故障ではありませんのでご注意ください。

2) 温度ヒューズを内蔵していますので本体が過熱した場合、消灯することがあります。故障ではありませんのでご注意ください。

注記 1) 調光器との組み合わせはできません。

色種欄

品 番	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩	⑦
S2467W	白色塗装	白色メラミン塗装

16	明るさモード切替スイッチ	ABS	1	DC3V 50 μ A モード high/low
15	ON-OFFスイッチ	ABS	1	125V 3A
14	ソケット	磁器	1	300V 4A
13	プラグ	塩化ビニル	1	白色 125V 7A
12	コード	塩化ビニル	1	白色 長さ1.7m
11	ベースゴム	NBC	1	黒色
10	ベースカバー	ABS	1	色種欄参照
9	本体	ADC	1	色種欄参照
8	本体カバー	ABS	1	色種欄参照
7	アームB	SPCC	1	色種欄参照

6	アームA	樹脂	1	色種欄参照
5	ジョイント	ADC	1	色種欄参照
4	ジョイント	ナイロン	1	色種欄参照
3	ジョイント	ナイロン	1	色種欄参照
2	反射板	AL	1	電解研磨アルマイト仕上
1	セード	超耐熱ABS	1	色種欄参照
品番	品 名	材質	数量	摘 要

△ 安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ・不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- ・カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- ・被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

器具タイプ	専用ランプ（松下製：LDS100V60W WKM、LDS100V57WWK）
適合ランプ	ミニクリプトンランプホワイト100V E17 PS35 60W形X1
色種	W（白）
カタログ番号	S2467W
型番	50SM-03B3-AW

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。